



Тел. 8 (8453) 53-29-30
info@npp-techpribor.ru
Набор мер оптической плотности ЛОП Техно



Тел. 8 (8453) 53-29-30
info@npp-techpribor.ru
Набор мер оптической плотности ЛОП Техно

ПАСПОРТ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

Набор мер (линейка) оптической плотности ЛОП Техно (далее линейка или мера) предназначен для проверки работоспособности денситометров.

Конструктивно линейка оптической плотности выполнена в виде гибкой рентгеновской пленки с переменной дискретно меняющейся плотностью потемнения.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

Наименование	Модификация	Отметка о вложении	Количество
Набор мер оптической плотности ЛОП Техно	6		1 шт.
	8		
	10		
Паспорт			1 шт.
Сертификат калибровки			1 шт.
Папка-конверт			1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Диапазон измерения оптической плотности, Б	0 – 4,0
Количество полей оптической плотности, шт.	9
Шаг дискретизации оптической плотности, Б	0,1 – 1,1
Отклонение величины оптической плотности в пределах одного поля от указанных в сертификате калибровки значения, Б	
- в диапазоне от 0 до 2,00 Б	±0,02
- в диапазоне от 2,00 до 4,00 Б	±0,04
Габаритные размеры, мм	205×45

ПРИМЕНЕНИЕ.

Перед началом работ протереть набор мер от загрязнений чистой мягкой тканью.

Во время эксплуатации предохранять изделие от воздействия влаги (воды), открытого огня и механических повреждений (царапин, надрезов и пр.).

Измерения проводятся путем визуального сравнения оптической плотности радиографического снимка с соответствующим ему по оптической плотности участком набора ЛОП Техно.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.

Транспортировать в упакованном виде, предохраняющем от механических повреждений, всеми видами закрытого транспорта, включая воздушный, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Упакованные изделия должны храниться в соответствии с условиями хранения 1 по ГОСТ 15150- 69. Изделия должны храниться в сухом помещении. В помещении для хранения не должно быть паров кислот и щелочей.

Изделия не содержат драгоценных металлов и сплавов.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие безотказную работу в течение гарантийного срока при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи и передачи набора потребителю.

ООО «НПП «Техприбор» адрес: 413100, Саратовская область, г. Энгельс,
ул. Льва Кассиля, д. 14
<https://npp-techpribor.ru>
Тел. 8 (8453) 53-29-30
e-mail: info@npp-techpribor.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Набор мер оптической плотности ЛОП Техно _____ зав. № _____

Дата выпуска продукции: _____

Ответственный: _____